

UM089RA RALLONGE 1 MÈTRE POUR ENSEMBLE UM088WS



IMPORTANT :
UN MAXIMUM DE 5 RALLONGES EST
ADAPTABLE SUR L'ENSEMBLE
UM088WS





IMPORTANT : Dans le cas d'utilisation de rallonge de flexible caméra (référence UM089RA), seule, la partie caméra est étanche, en aucun cas la partie rallonge ne peut-être en présence de liquide! N'utilisez pas le flexible caméra si vous apercevez de la condensation au niveau intérieur de la lentille de la caméra. Laissez évaporer l'eau de manière naturelle avant de l'utiliser à nouveau.

La poignée pistolet de commande contient à son extrémité un connecteur type mini-DIN femelle, le tube flexible caméra possède à son extrémité un connecteur mini-DIN mâle 4 contacts avec détrompeur.

Soyez très vigilant à veiller à aligner parfaitement la partie mâle et femelle. Il existe à cet effet un détrompeur mécanique (doigt) sur le flexible et un détrompeur électrique dans la mini-DIN mâle.

Quand les 2 parties sont en place et rentrées, tournez la bague du pistolet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au serrage complet.



INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE

Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'U.E. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !